

OPÓŹNIACZ - KARTA TECHNICZNA

1. Opis i przeznaczenie produktu:

Specjalny płyn wydłużający czas pracy silikonów addycyjnych Zhermack..

2. Główne zastosowania:

- Zastosowanie przy wykonywaniu form elastycznych.

3. Sposób dozowania:

Dawka: **Od 0,1% do maksimum 0,3% wagowo w stosunku do masy komponentu o nazwie BAZA. Opóźniacz dodaje się do BAZY (a nie do katalizatora)**. Dodatek każdego 0,1% powiększa czas życia kompozycji o 10 minut (0,3% daje czas życia dłuższy o 30 minuts). Ważne jest aby nie przekraczać podanej ilości opóźniacza.

Powyżej dawki (0,3%) produkt może mieć problemy z utwardzeniem się.

Odmierzyć żadaną ilość opóźniacza i wlać do komponentu BAZA. Mieszać przez minimum 60 sekund. Następnie wlać katalizator w proporcji wagowej 1:1 i całość dobrze wymieszać.

3.1 Użycie:

Kompozycja powinna być używana w sposób normalny.

4. Ważne zalecenia:

Powierzchnie, na które wylewamy / nakładamy kompozycję powinny być suche i bez zanieczyszczeń (np tłuszcz).

6. Opakowanie

<i>Kod produktu</i>	<i>Pojemność</i>
DT40040	250 ml

7. Bezpieczeństwo pracy:

Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w zakresie określonym Dyrektywą 88/379/CEE z jej późniejszymi zmianami.

8. Czas składowania

Parametry opóźniacza sa gwarantowane przez okres 12 miesięcy przy przechowywaniu go w oryginalnych nie otwieranych pojemnikach w temperaturze 5° - 27°C.

Ważna informacja:

Porady udzielane ustnie, pisemnie lub poprzez demonstracje na temat korzystania z produktów oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Korzystanie z produktu przez użytkownika leży jednak poza kontrolą firmy Zhermack, tak więc użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikające z niewłaściwego użycia produktu.

Przedstawiciel w Polsce :

AMOD - Andrzej Modrzewski
01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8
tel. / fax. (22) 633-85-06 tel. (22) 669-39-76
tel. komórkowy (602) 26-11-15

INTERNET: www.amod.pl oraz www.amod.com.pl e-mail:info@amod.com.pl